


 KOMET**Inserto KOMET® Unisix®, BK7710, Codice modello W29: 24-110****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630 / 236635 / 236650 / 236660 / 236685 / 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: Al ; CuZn

Codice ISO Inserto: WOEX 05T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,14 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	24-110
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Tipo	BK7710
Modello	Al ; CuZn
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
CuZn	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		