

Garant
Testina di fresatura toroidale frontale, HB730, Ø D h10: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210300 20
GTIN	4045197523235
Classe articolo	21M

Descrizione
Nota:

$a_{p\ max}$ – Da osservare scrupolosamente! Le raccomandazioni (v_c e f_z) valgono anche per $a_{p\ max}$.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina l	25 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ in acciaio < 900 N/mm ²	1 mm
Ø Testina D	20 mm
Lunghezza taglienti L ₂	15 mm
Raggio programmato R _p	3,675 mm
Raggio di curvatura	3 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm ²	1,1 mm
Dimensione attacco	20 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo	HB730
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna

Modello	N
Angolo dell'elica	45 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura	0,05xD per contornatura
Strategia di truciolatura	HPC
Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	GARANT TopCut
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	50 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	160 m/min	K
Olio	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idonea		

Accessori

Chiave di montaggio Modello 16X5

219987 16X5

Adattatore a innesto per chiavi dinamometriche Modello 16X5

219986 16X5