



Calibro a corsoio digitale, campo di misura 150 mm ABS, Numero di calibri a corsoio: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412822 10
GTIN	4067263100010
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Calibro a corsoio digitale con **riga ottica graduata assoluta**, senza necessità di azzeramento. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.

- **Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.**
- **L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio. La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura. Il calibro a corsoio presenta così una minore tendenza all'errore e una lunga durata.**
- **Dotato di robusta cassa metallica.**

Fornitura:

10x calibri a corsoio n. art. 412821 Dim. 150. Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	sì
Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Spegnimento automatico	sì
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Materiale corpo	Metallo
Normativa	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Numero di batterie contenute	10
Lettura	0,0005 pollici
Taratura	A1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,01 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412230