


Garant**Ganascia con spine di posizionamento, Per larghezza ganasce: 125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362624 125
GTIN	4067263092186
Classe articolo	31S

Descrizione

Esecuzione:

- Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza $\pm 0,01$ mm).
- Montaggio semplice sulla morsa.
- Inserimento meccanico delle spine.
- Gestione dell'aria compressa tramite valvole bilaterali.
- Nessuna differenza tra ganascia mobile e fissa.
- Pressione dell'aria necessaria 5,5 bar

Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.

- Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
- Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d'appoggio.

Per:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatico 125, meccanico 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite
------------------	--------------------------

