

Garant
Portainseri eco con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: MVJNR/L 2525X16

Inserto adatto: VN.. 1604..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 117,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 1

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Staffa di fissaggio	259038 3
Sottoplacchetta	259031 1

Vite per elemento di fissaggio	259021 2
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2525X16
Vite per sottoplacchetta	259025 9
Dim. codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	117,5 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Staffa di fissaggio Modello 3	259038 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 2	259021 2
Vite per sottoplacchetta Modello 9	259025 9
Sottoplacchetta Modello 1	259031 1