


TNMG 160408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Classe articolo	22D

Descrizione

TNMG 160408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 1 - 6,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 6,5 mm
Tipo	HBX020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione degli inserti	neutro