


**Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 10-130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Classe articolo	24T

**Descrizione**
**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

**Nota:**

**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Utilizzabili solo con punte di tipo modulare KOMET KUB® a taglio destro a causa della speciale geometria del tagliente.

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	10-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Tipo	BK8425
Modello	INOX

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		