

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Insetto	DCGT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura