


DCMT 070204, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070204 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: GK
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura