

**DCMT 070202, Tipo: CA525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260481 CA525
GTIN	4960664680061
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura