

Garant
APHT 133504 FR, PCD, Modello: ALU


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215314 ALU |
| GTIN | 4045197601162 |
| Classe articolo | 21L |

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max.} = 6$ mm.

 $a_{p,max} = 3,5$ mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

 Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Modello | ALL. |
| Avanzamento f_z per dente | 0,2 mm |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| Codice ISO Inserto | APHT 133504 FR |
| Tipo | PCD |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Materiale da taglio | PCD |
| Tipo di prodotto | Inseri per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 1500 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 1500 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 1000 m/min | N |
| CuZn | idoneo | 800 m/min | N |
| a secco | idoneo | | |