


DC. T 11T308, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T308 CA525 Tipo: CA525
 Rompitrucioli: GK
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura