


DCMT 070208, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260486 CA525
GTIN	4960664680085
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070208 CA525 Tipo: CA525

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DCMT 070208
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura