

Garant**Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC, codolo Weldon, Ø D /
Numero taglienti Z: 14/1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215560 14/1
GTIN	4045197408891
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. **Nuova generazione** di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni **con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.**

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP.**

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 1335..
Ø Tagliente D _c	14 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	85 mm
Ø Codolo D _s h6	16 mm
Sporgenza totale L ₁	37 mm

Set di viti per inserti	219825 (8IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	8,5 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	26 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	26 mm
Fresatura a interpolazione a_p	0,8 mm
Angolo rampa α_{\max} .	2,03 grado
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	12 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219825