

**CNGA 120404, KBN35M, Modello: MET****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 255610 MET    |
| GTIN            | 4960664544035 |
| Classe articolo | 25H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Inseri al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: MET

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Esecuzione del tagliente                         | MET               |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 0,3 mm      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 180 m/min   |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,2 mm/gir, |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm            |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Condizione di taglio              | leggermente interrotto |
| Tipo                              | KBN35M                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura               |
| Materiale da taglio               | CBN                    |
| Codice ISO Inserto                | CNGA 120404            |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                      |
| Attributo del nome del prodotto   | KBN35M                 |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura  |

### Dati utente

|                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 55 HRC | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto |                |            |
| irregolare       | limitatamente adatto |                |            |
| interrotto       | idoneo               |                |            |
| a secco          | idoneo               |                |            |