

**Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71151161****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Motore senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.**
- **Portautensili a esagono incassato da 1/4 pollice per l'alloggiamento di bit e bussole.**
- **Coppia di serraggio superiore del 10% alla rotazione antioraria per allentare le viti particolarmente bloccate.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX. 1× clip da cintura, 1× portabit.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Coppia massima	210 Nm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)

Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Tensione batteria	18 V
Portautensile con profilo di azionamento	HEX
Numero di batterie contenute	0
Peso	1,2 kg
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-200 W4 AS
Numero di colpi	0 - 3000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Caricabatterie Modello GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80