



Disco per troncatura "2 in 1", Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563505 125
GTIN	4067263118596
Classe articolo	52M

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifica:

A60R-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Descrizione della forma	diritta
Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	22,23 mm

Scheda tecnica

Ø Disco	125 mm
Specifiche tecniche	A60R-BF
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatta		
INOX	limitatamente adatta		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
a secco	idonea		