

**Inserto per tornitura DNGA 150604, CBN (0°), Modello: ME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255630 ME
GTIN	4960664507276
Classe articolo	25H

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 - 0,2 mm/gir,
Esecuzione del tagliente	ME
Tipo	KBN25M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN

Codice ISO Inserto	DNGA 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN25M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		