

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 4 mm, Ø D: 125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218560 125
GTIN	4045197647559
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252**

Dim. IP9.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Inserto adatto	SNHX
Ø Tagliente D_c	125 mm
Ø Foro di attacco	40 mm

Ø Collare d ₁	70 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Profondità di taglio massima a _{e max}	23,7 mm
Numero di inserti	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1102
Set di viti per inserti	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219948