


DC. T 11T308, Tipo: KW10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T308 KW10 Tipo: KW10
 Rompitrucioli: AH
 Tolleranza: G
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	AH
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 300 m/min
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Tipo	KW10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura