

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 5×D, Ø DC m7: 42mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234015 42
GTIN	4045197697554
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,35 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Uso Testa pubblicitario:**

Con inserti n. art. GG2340 – GG2389.

**Per:**

Inserti SOGX 130511.

**Raccomandazioni:**

**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.

**Nota:**

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	239700 20IP (6,3 Nm)
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	210 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 130511
Numero taglienti Z	1

Lunghezza codolo $L_s$	68 mm
Serie	Power Drill
Ø Nominale D	42
Per Ø in pollici	1 21/32 pollici
Limite di regolazione massimo $V_{max}$	0,25 mm
Sporgenza totale $L_A$	239 mm
Set di inserti per taglienti interni	HB6535
Set di inserti per taglienti interni	HB6640
Set di inserti per taglienti interni	HB630
Set di inserti per taglienti interni	HB6810
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5xD
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239700 20IP
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600