

**Garant****Attacco cilindrico antivibrante, codolo cilindrico, Per Ø testina D: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	210551 10
GTIN	4045197658852
Classe articolo	21Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

**Precisione di concentricità del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  mediante combinazione di forma piana e conica.

Con nocciolo in HMI, senza superficie di serraggio.

**Nota:**

**Profondità di fresatura max.** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno $d_1$	9,8 mm
Ø Codolo $D_5$ h6	10 mm
Per Ø testina D	10 mm
Lunghezza utile $L_1$	30 mm
Coppia di serraggio consigliata	5 Nm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo cilindrico

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari