

Garant**Inserto per foratura SOGX 100408, per punte a inserti, HB6530****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234074 ST1400
GTIN	4045197697813
Classe articolo	21E

Descrizione**Per:**

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Non usare come tagliente interno (obbligatorio per il tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630).

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Serie	Power Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 100408
Tipo	HB6530
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,08 - 0,16 mm/gir.
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
a umido max.	idoneo		