

**Garant****Corpo base HiPer-Drill, 8xD, Ø DC: 28mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231615 28
GTIN	4045197603333
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.**
- **Posizionamento esatto dell'inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.**
- **Ottima stabilità del corpo punta.**

**Uso:**

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

**Raccomandazioni:**

Definire il foro pilota.

**Nota:**

Altre dimensioni fino a Ø 50,99 mm su richiesta.

La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell'inserto per taglio.

Ridurre i valori  $v_c$  del 20 %.

Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).

Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

Per l'impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. **L'esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.**

**Descrizione tecnica**

Campo di Ø D <sub>c</sub>	28 - 28,99 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	232 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Vite di serraggio	231999 15IP1 (5,7 Nm)
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	HiPer-Drill
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L	333 mm
Esecuzione	8×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Vite Torx Plus® Trasmissione 15IP	231999 15IP
Vite Torx Plus® Trasmissione 15IP1	231999 15IP1