


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273500 8
GTIN	4067263118794
Classe articolo	21J

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,19 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Larghezza gola w	8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		
irregolare	idonea		
interrotto	idonea		
a umido max.	idonea		