

Garant

Svasatore conico di precisione GARANT Master Steel HT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90°, TiAlN, Ø esterno Dc: 8,3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150352 8,3
GTIN	4067263125440
Classe articolo	15B

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico con 3 taglienti convessi non uniformi per operazioni di svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Struttura stabile e geometria speciale con passo variabile dei taglienti a spirale per resistere alle massime sollecitazioni, anche nei materiali di difficile lavorazione come Toolox 44 e Hardox 500. Netta riduzione delle forze assiali e radiali. Prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto a quelle prescritte dalla norma DIN335-C.

Vantaggi:

Elevato livello di autoguida e stabilità grazie alla geometria convessa dei taglienti. Funzionamento senza vibrazioni per risultati eccezionali e una durata prolungata dell'utensile.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise su acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorazione. Particolarmente adatto per l'uso su trapani manuali e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M4
Ø Codolo D _s	6 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Ø Esterno	8,3 mm

Scheda tecnica

Numero taglienti Z	3
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm ²	0,08 mm/gir.
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	rosso
Serie	MasterSteel
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	72 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	58 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	42 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	19 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
TOOLOX 33	idonea	14 m/min	H
TOOLOX 44	idonea	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idonea	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	13 m/min	M

Scheda tecnica

Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	10 m/min	S
GG(G)	idonea	29 m/min	K
Olio	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		