



Levigatrici roto-orbitali DEROS II, Modello: 625



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077335 625
GTIN	6416868231274
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice roto-orbitale con **motore elettrico senza spazzole.**

- **Minore consumo di energia. Particolarmente compatta, silenziosa, leggera e potente.**
- **Il motore presenta una potenza maggiore del 20% rispetto a DEROS I ed è in grado di mantenere una velocità costante anche con forti sollecitazioni.**
- **Connessione WLAN e connessione Bluetooth migliorata.**
- **Display a LED RPM sul regolatore del numero di giri, interruttore ON/OFF e velocità bloccabile.**
- **Possibilità di aspirazione esterna.**

Uso:

Lavori di asportazione (rettifica di sgrossatura, intermedia e di precisione) per legno, metallo e vernice. Particolarmente adatta per la rettifica a secco e a umido di superfici profilate o di difficile accesso.

Nota:

Mola abrasiva adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.
Platorello di supporto adatto n. art. 567990 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Platorello	150 mm

Scheda tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero di oscillazioni	4000 - 10000 min ⁻¹
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Serie	DEROS II
Peso	1 kg
Corsa del circuito oscillante	2,5 mm
Potenza assorbita	400 W
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/077335-625>