


## Calibro a tampone piatto, Modello: G



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484409 G
GTIN	2050002077683
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibro a tampone piatto con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art 484409 Dim. **15,8 M6** oppure con tolleranza numerica ad es. n. art. 484409 Dim. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell'ordine indicare il **campo di tolleranza (A – ZC)** e il grado di tolleranza base (7 – 13) oppure la tolleranza in cifre. Calibri per grado di tolleranza base 6 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Qualità	7
Qualità	8
Qualità	9
Qualità	10
Qualità	11
Qualità	12

Qualità	13
Normativa	DIN EN ISO 1938-1
Normativa	DIN 7164
Dimensione nominale	26 - 30 mm
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti