

**Sega circolare a batteria, Modello: M12FCS442****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Sega circolare M12 FUEL™ a batteria con motore POWERSTATE™ senza spazzole.

- **Base in magnesio per maggiore leggerezza e massima durata.**
- **Attacco di aspirazione integrato per mantenere libera la linea di taglio.**
- **Luce a LED per illuminare la linea di taglio e garantire una migliore visibilità.**

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.

Descrizione tecnica

Peso	7,8 kg
Esecuzione	Sega circolare a mano
Profondità di taglio massima 90°	44 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	M12 FCS442 502X
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Foro lama	20 mm

Capacità batteria	5 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN	TOTALE 1,5 m/s ²
Numero massimo giri	3600 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Ø Lama	140 mm
Tensione batteria	12 V
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC