

Garant

**Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut®, codolo Weldon, Ø D / Zeff:
25/3mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. **Nuova generazione** di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni **con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.**

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede degli inserti. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP.**

Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!

Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h ₆	25 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	3
Profondità di taglio massima a _{p max}	30 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	101 mm

Sporgenza totale L ₁	45 mm
Ø Tagliente D _c	25 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Insero adatto	AP.. 1335..
Serie	Softcut®
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219826
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2