

Garant GRIDLINE

Corpi delle cassettiere per utensili ESD per cassette, 26×24G, Altezza: 700mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972450 700 |
| GTIN | 4067263126270 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpi delle cassettiere per utensili 30×28G, **conduttivi ESD** a norma DIN EN 61340-5-1, adatti per cassette 26×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassette adatti vedi al n. art. 972453.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicato ESD.**

Nota:

- **Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassettei corrisponda a quella utile della cassettiere per utensili.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Profondità | 700 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Caratteristiche ESD | sì |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Cavo di messa a terra ESD incluso | sì |
| Messa a terra | Cavo di massa sull'involucro |
| Larghezza in G | 30 |
| Peso | 35 kg |
| Profondità in G | 28 |
| Altezza | 700 mm |
| Portata massima | 4000 kg |
| Componenti non conduttivi ESD | Tutte le parti in plastica |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G |
| Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
|--|-------------|