

Garant**Inserto di troncatura neutro, HU9215, Larghezza gola w: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273296 8
GTIN	4067263126706
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	8 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,19 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	K
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HU9215
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P

Scheda tecnica

Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		