


Garant

Inserto di troncatura neutro, HU9215, Larghezza gola w: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273296 6
GTIN	4067263126584
Classe articolo	21H

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	6 mm
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,17 mm/gir,
Impiego principale	K
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HU9215
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		