

Garant
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2,5×D, AlTiN, M: M3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139643 M3
GTIN	4067263126737
Classe articolo	11D

Descrizione
Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con **divisione irregolare e maggior numero di taglienti**. La **divisione irregolare** permette una **notevole silenziosità** e un'**elevata durata dell'utensile**.

Geometria universale innovativa e **rivestimento ad alte prestazioni** per l'utilizzo su un'ampia gamma di materiali.

- **Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare**
- **Numero di taglienti maggiore**
- **Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.**
- **Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni**

Adduzione interna del lubrorefrigerante ≥ M4

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Ordinare le forme **HB**: con **n. art. 139643 + 129100 HB**.

Ordinare le forme **HE**: con **n. art. 139643 + 129100 HE**.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	4
Ø Codolo D _s	6 mm
Ø Nominale D _c	2,33 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Avanzamento f _z in acciaio < 750 N/mm ²	0,01 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza taglienti L_c	7,73 mm
Lunghezza codolo L_s	40,3 mm
Profondità filettatura	6,25 mm
Ø Filettatura	3 mm
Lunghezza complessiva L	58 mm
Misura del filetto	M3
Rivestimento	AlTiN
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	VHM
Norma filettatura	DIN 13
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro	fino a $2,5 \times D$ in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a $2,5 \times D$ in caso di foro cieco
Passo dei taglienti	diversa
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde
Applicazione interna/esterna	Interno
Serie	Master TM
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	190 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	160 m/min	N

Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	125 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	115 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	75 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	45 m/min	S
GG(G)	idonea	105 m/min	K
CuZn	idonea	175 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
Aria	idonea		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
Rettifica codoli Modello HE	129100 HE