



SYHU 0704ADN-P, IC28, Modello: ALU



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Spessore inserto E	4,76 mm
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Geometria	ADN-P
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADN-P

Tipo	IC28
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	480 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	400 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		