



Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, Codolo cilindrico, Ø DC / Numero taglienti Z: 32/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	32 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Serie	NEODO
Sporgenza totale L ₁	45 mm
Inserto adatto	SZ.U0804..
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità di taglio massima a _{p max}	5 mm
Denominazione originale prodotto	S890 ESZ D32-4-C32-R08

Esecuzione del codolo	Codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------