



Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, codolo Weldon, Ø DC / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	25 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	95 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	5 mm
Sporgenza totale L_1	35 mm
Inserto adatto	SZ.U0804..
Serie	NEODO
Denominazione originale prodotto	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------