



## Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, codolo Weldon, Ø DC / Numero taglienti Z: 32/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Serie	NEODO
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	32 mm
Inserto adatto	SZ.U0804..
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	32 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	110 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	45 mm
Denominazione originale prodotto	S890 ESZ D32-4-W32-R08

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------