



## Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 100/10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Descrizione tecnica

Lunghezza collare $L_1$	26,5 mm
Numero di inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{e \max}$	26 mm
Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm

Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	10
Ø Foro di attacco	27 mm
Larghezza fessura $a_p$	14 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D100-14-27-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------