


**Garant****DNGA 150612, KB7205, Campo di impiego: HART**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255724 HART
GTIN	4045197511515
Classe articolo	21H

## Descrizione

### Esecuzione:

Materiale da taglio a base di ceramica di alta qualità e resistente alle alte temperature per l'uso affidabile su materiali duri e di difficile lavorazione.

**KB 7205:** ceramica al carburo di titanio e ossido di alluminio rivestita per la lavorazione di materiali con durezza fino a 68 HRC.

Tipo: KB7205

Esecuzione del tagliente: 0,2 mm×25°

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,15 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Esecuzione del tagliente	0,2 mm×25°
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 0,9 mm

Campo di applicazione	DURO
Condizione di taglio	continuo
Tipo	KB7205
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	DNGA 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Attributo del nome del prodotto	KB7205
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo	250 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	210 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	180 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatto	250 m/min	K
continuo	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		