




Fresa per spallamenti HELISLOT, a manicotto, Ø DC / Zeff: 63/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	XNMU130608
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Serie	HELI-SLOT
Numero di inserti	18
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	69 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø Tagliente D_c	63 mm

Ø Foro di attacco	27 mm
Denominazione originale prodotto	SM D063-69-3-27R XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------