



## Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 125/12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima **economicità** grazie agli inserti a 8 taglienti.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	12
Ø Esterno massimo D <sub>max</sub>	134,4 mm
Inserto adatto	SYHU0704..
Ø Foro di attacco	40 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL

Ø Tagliente $D_c$	125 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	4,6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Denominazione originale prodotto	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	50 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 4	229695 4
---	----------