

**Fresa per spallamenti HELISLOT, a manicotto, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Classe articolo	19D

**Descrizione****Esecuzione:**

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

**Ricambi:**

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	69 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	5
Numero di inserti	30
Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Inserto adatto	XNMU130608
Serie	HELI-SLOT
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	85 mm

Ø Foro di attacco	32 mm
Denominazione originale prodotto	SM D080-69-5-32R XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------