



Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	125 mm
Serie	HELI-SLOT
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	14
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	45 mm
Numero di inserti	14
Ø Foro di attacco	32 mm

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	33 mm
Lunghezza collare L_1	31 mm
Larghezza fessura a_p	10 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D125-10-32-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------