



## Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 100/12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Numero di inserti	12
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	12
Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	25 mm
Ø Foro di attacco	32 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	14 mm
Larghezza fessura $a_p$	10 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D100-10-32-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------