



Fresa per spallamenti HELI3MILL, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 80/115mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226486 80/115
GTIN	7291075314168
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	159 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Fresatura a interpolazione a _p	3,4 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	156,4 mm

Numero taglienti Z	11
Ø D ₃	76 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,8 grado
Ø Tagliente D _c	80 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	515,62 mm
Inserto adatto	TP..1003..
Ø Foro di attacco	27 mm
Denominazione originale prodotto	HM390 FTP D080-11-27-10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 1	229695 1
---	----------