

**Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Classe articolo	19D

**Descrizione****Esecuzione:**

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

**Ricambi:**

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descrizione tecnica**

Larghezza fessura $a_p$	14 mm
Ø Tagliente $D_c$	125 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	33 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Serie	HELI-SLOT
Numero di inserti	12

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	18 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	12
Denominazione originale prodotto	SDN D125-14-40-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------