


TPKT 1003PDR, IC845, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,13 mm
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Tipo	IC845
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		