



TPCT 1003PDR, IC830, Modello: INOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,1 mm
Codice ISO Inserto	TPCT 1003PDR
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPCT 1003PDR IC830
Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		