


XNMU 040310HP, IC840, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	LOGIQ4FEED
Avanzamento f_z	0,8 mm
Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 040310HP
Modello	INOX
Geometria	HP
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310HP IC840

Tipo	IC840
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
Inconel	limitatamente adatta	25 m/min	S
a umido max.	idonea		